

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	33 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
ISO kód držáku	PCLNR/L 2525M09
Sada pružin	259044 5
Podložka	259031 27
Šroubek klínu	259018 6
Velikost destiček	9 mm
Lomená páka	259015 9
Funkční šířka L ₄	32 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 27	259031 27
Lomená páka Typ 9	259015 9