

Garant
Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250015 20/12
GTIN	4045197649850
Třída artiklu	21U

Popis
Použití:

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.**

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DCLNR/L 2025K12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259031 3

Technický popis

Délka hlavy L ₁	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Funkční šířka L ₄	32 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 2025K12
Podložka	259031 3
Příložka	259038 7
Šroub pro podložku	259025 4

Velikost stopky	20 mm
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	125 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka	259201
Podložka Typ 3	259031 3
Upínka	259351
Upínka Typ 7	259038 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepce Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínka	259531
Upínka Typ 11	259038 11
Šroubek pro podložku Typ 4	259025 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroubek pro podložku	259171