

Garant
Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/12 mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	250012 16/12
GTIN	4045197648372
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PCLNR/L 1620X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 34 mm

Celková délka L: 81 mm

Podložka: 259031 11

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Velikost destiček	12 mm
Velikost stopky	16 mm
ISO kód držáku	PCLNR/L 1620X12
Funkční šířka L ₄	25 mm

Pružina	259046 1
Délka hlavy L ₁	34 mm
Šroubek klínku	259018 2
Podložka	259031 11
Lomená páka	259015 3
Celková délka L	81 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 11	259031 11
Lomená páka Typ 3	259015 3
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Pružina Typ 1	259046 1