

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/09mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250018 25/09 |
| GTIN | 4045197649935 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Velikost destiček | 9 mm |
| Podložka | 259031 27 |
| Funkční šířka L ₄ | 32 mm |
| Šroubek klínu | 259018 6 |
| Sada pružin | 259044 5 |
| Sada pružinových kolíků | 259047 3 |
| Lomená páka | 259015 9 |
| Délka hlavy L ₁ | 33 mm |
| Velikost stopky | 25 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 09T3.. |
| ISO kód držáku | PCLNR/L 2525M09 |
| Celková délka L | 150 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Podložka Typ 27 | 259031 27 |
| Šroubek klínku Typ 6 | 259018 6 |
| Lomená páka Typ 9 | 259015 9 |
| Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3 | 259047 3 |
| Sada pružin 10dílná Typ 5 | 259044 5 |