

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC m7: 36mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 235507 36 |
| GTIN | 4047109098527 |
| Třída artiklu | 24P |

Popis**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Upozornění:

Používat pouze při **stabilních** poměrech stroje. **Osově přesazené vrtání do $V_{max.} = 0,25$ mm**, např. s excentrickým upínačem č. 239010 – 239012. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|---|----------------------|
| Počet břitů Z | 1 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 120508 44-... |
| ABS® Ø stopky D_s | 63 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Užitná délka L_1 | 144 mm |
| Řada | KUB Quatron® |
| Jmenovitý Ø D | 36 |
| Celková délka L | 222 mm |
| Délka vyložení L_A | 184 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D |

| | |
|------------------|---|
| Stopka | ABS |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP | 239652 20IP |
| Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm | 659874 50 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659957 1600 |