

Garant**Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250015 25/12
GTIN	4045197649867
Třída artiklu	21U

Popis**Použití:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.**

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DCLNR/L 2525M12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 150 mm

Podložka: 259031 3

Technický popis

ISO kód držáku	DCLNR/L 2525M12
Velikost stopky	25 mm
Šroub pro podložku	259025 4
Podložka	259031 3
Velikost destiček	12 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..

Příložka	259038 7
Délka hlavy L ₁	32 mm
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínka	259531
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Podložka Typ 3	259031 3
Upínka Typ 11	259038 11
Šroubek pro podložku Typ 4	259025 4
Šroubek pro podložku	259171
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínka Typ 7	259038 7
Upínka	259351
Podložka	259201