



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC m7: 65mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	235505 65
GTIN	4047109084780
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

Se stopkou ABS®.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Použití pouze při **stabilních** poměrech stroje.

Osově přesazené vrtání do $V_{max} = 0,25$ mm, např. s upínači s excentrickým přestavením č. 239010 - 239012.

Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + +0,5$ mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

Užitná délka L_1	195 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 090408 32-..
ABS® Ø stopky D_s	80 mm
Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Řada	KUB Quatron®

Jmenovitý Ø D	65
Pro Ø palců	2 9/16 palec
Celková délka L	293 mm
Délka vyložení L _A	250 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP