

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC m7: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235507 27
GTIN	4047109091214
Třída artiklu	24P

**Popis****Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

**Upozornění:**

Používat pouze při **stabilních** poměrech stroje. **Osově přesazené vrtání do  $V_{max.} = 0,25$  mm**, např. s excentrickým upínačem č. 239010 – 239012. Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 07T308 23-...
Užitná délka $L_1$	108 mm
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	27
Celková délka L	174 mm
Délka vyložení $L_A$	143 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D

Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP1	239652 8IP1