

Garant
Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250012 20/12
GTIN	4045197648389
Třída artiklu	21U

Popis
Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PCLNR/L 2020X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L_4 : 25 mm

Délka hlavy L_1 : 34 mm

Celková délka L: 93 mm

Podložka: 259031 11

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
ISO kód držáku	PCLNR/L 2020X12
Pružina	259046 1
Funkční šířka L_4	25 mm

Velikost destiček	12 mm
Lomená páka	259015 3
Délka hlavy L ₁	34 mm
Podložka	259031 11
Šroubek klínku	259018 2
Celková délka L	93 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 11	259031 11
Lomená páka Typ 3	259015 3
Pružina Typ 1	259046 1
Šroubek klínku Typ 2	259018 2