

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Třída artiklu	21T

Technický popis

Lomená páka	259015 2
ISO kód držáku	PCLNR/L 1616H12
Velikost destiček	12 mm
Velikost stopky	16 mm
Podložka	259031 2
Funkční šířka L ₄	20 mm
Sada pružin	259044 2
Šroubek klínu	259018 8
Délka hlavy L ₁	25 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Lomená páka Typ 2	259015 2
Šroubek klínku Typ 8	259018 8
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 2	259031 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2