

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250016 20/12 |
| GTIN | 4045197649874 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Velikost stopky | 20 mm |
| Délka hlavy L ₁ | 30 mm |
| Funkční šířka L ₄ | 25 mm |
| ISO kód držáku | DCLNR/L 2020K12 |
| Příložka, šroub, pružina | 259035 2 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. |
| Šroub pro podložku | 259025 10 |
| Velikost destiček | 12 mm |
| Podložka | 259031 2 |
| Celková délka L | 125 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek pro podložku Typ 10

259025 10

Podložka Typ 2

259031 2

Jednotka upínky Typ 2

259035 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500