



## Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC m7: 28mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	235507 28
GTIN	4047109091221
Třída artiklu	24P

### Popis

#### Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

#### Upozornění:

Používat pouze při **stabilních** poměrech stroje. **Osově přesazené vrtání do  $V_{max.} = 0,25$  mm**, např. s excentrickým upínačem č. 239010 – 239012. Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing=D+0,5$  mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

### Technický popis

Počet břitů Z	1
Užitná délka $L_1$	112 mm
ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 090408 32-...
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	28
Celková délka L	178 mm
Délka vyložení $L_A$	147 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D

Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada upínacích šroubů Torx Plus®10dílná Pohon 15IP1	239652 15IP1