

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC m7: 15mm**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	235507 15
GTIN	4047109091092
Třída artiklu	24P

## Popis

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576. Nehodí se pro obrábění nerezů.

**Upozornění:**

Používat pouze při **stabilních** poměrech stroje. **Osově přesazené vrtání do  $V_{max.} = 0,25 \text{ mm}$** , např. s excentrickým upínačem č. 239010 – 239012. Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Další velikosti k dodání na poptávku.

## Technický popis

Užitná délka $L_1$	60 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 050204 13-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Počet břitů Z	1
ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	15
Celková délka L	126 mm
Délka vyložení $L_A$	95 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D

Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

---

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1	239652 6IP1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6