

**Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK8425, Označení typ W83: 23-010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236520 23-010
GTIN	4047109103450
Třída artiklu	24Q

**Popis****Provedení:**

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

**Upozornění:**

**Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Typ: Uni

ISO kód vyměnitelná břitová destička: SOEX 07T308

Posuv  $f$  v oceli  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,16 mm/ot,

**Technický popis**

Označení	23-010
Posuv $f$ v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SOEX 07T308
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ při obvodovém frézování	0,88 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ při frézování plné drážky	0,88 mm
Počet výměn/řezání	4

Druh	BK8425
Typ	Uni
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání