

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Velikost destiček	12 mm
Sada pružin	259044 2
Podložka	259031 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Šroubek klínu	259018 2
Lomená páka	259015 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
ISO kód držáku	PCLNR/L 2525M12
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Lomená páka Typ 2	259015 2