

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Podložka	259031 2
Šroub pro podložku	259025 10
Příložka, šroub, pružina	259035 2
Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Velikost destiček	12 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

### Příslušenství

Šroubek pro podložku Typ 10

259025 10

Jednotka upínky Typ 2

259035 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Podložka Typ 2

259031 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500