

**Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK8425, Označení typ W83: 32-010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236520 32-010
GTIN	4047109103481
Třída artiklu	24Q

Popis**Provedení:**

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Typ: Uni

ISO kód vyměnitelná břitová destička: SOEX 090408

Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/ot,

Technický popis

Označení	32-010
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SOEX 090408
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ při frézování plné drážky	1,1 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ při obvodovém frézování	1,1 mm
Počet výměn/řezání	4

Druh	BK8425
Typ	Uni
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání