

 KOMET

Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC m7: 16mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	235507 16
GTIN	4047109091108
Třída artiklu	24P

Popis

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Upozornění:

Používat pouze při **stabilních** poměrech stroje. **Osově přesazené vrtání do $V_{max.} = 0,25 \text{ mm}$** , např. s excentrickým upínačem č. 239010 – 239012. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Užitná délka L_1	64 mm
Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 050204 13-...
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	16
Celková délka L	130 mm
Délka vyložení L_A	99 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D

Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1	239652 6IP1