

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC m7: 22,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235507 22,5
GTIN	4047109096158
Třída artiklu	24P

Popis**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Upozornění:

Používat pouze při **stabilních** poměrech stroje. **Osově přesazené vrtání do $V_{max.} = 0,25$ mm**, např. s excentrickým upínačem č. 239010 – 239012. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing=D+0,5$ mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 07T308 23-...
Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Užitná délka L_1	92 mm
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	22,5
Celková délka L	158 mm
Délka vyložení L_A	127 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D

Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP1	239652 8IP1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3