

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	32 mm
Šroubek klínku	259018 2
Funkční šířka L ₄	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
ISO kód držáku	PCLNR/L 3232P12
Sada pružin	259044 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Lomená páka	259015 2
Podložka	259031 2
Velikost destiček	12 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 2	259031 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2