

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	32 mm
Velikost destiček	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Lomená páka	259015 2
Sada pružin	259044 2
Podložka	259031 2
ISO kód držáku	PCLNR/L 3232P12
Šroubek klínku	259018 2
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 2	259031 2