



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC m7: 49mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 235505 49 |
| GTIN | 4047109084629 |
| Třída artiklu | 24P |

Popis

Provedení:

Se stopkou ABS®.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Použití pouze při **stabilních** poměrech stroje.

Osově přesazené vrtání do $V_{max} = 0,25$ mm, např. s upínači s excentrickým přestavením č. 239010 - 239012.

Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + +0,5$ mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|----------------------------------------------|----------------------|
| ABS® Ø stopky D _s | 63 mm |
| Počet břitů Z | 1 |
| Užitná délka L ₁ | 147 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 07T308 23-.. |
| Řada | KUB Quatron® |

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Jmenovitý Ø D | 49 |
| Celková délka L | 240 mm |
| Délka vyložení L _A | 202 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D |
| Stopka | ABS |
| Otočení vrtáku | Středicí vrtání |
| Otočení vrtáku | Provrtat |
| Otočení vrtáku | Příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | Vrtání paketů |
| Otočení vrtáku | Vrtání s přesazením |
| Otočení vrtáku | Šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | šikmo navrtat |
| Otočení vrtáku | Vypouklé |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP1 | 239652 8IP1 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |