



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC m7: 41mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	235507 41
GTIN	4047109097452
Třída artiklu	24P

Popis

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Upozornění:

Používat pouze při **stabilních** poměrech stroje. **Osově přesazené vrtání do $V_{max.} = 0,25$ mm**, např. s excentrickým upínačem č. 239010 – 239012. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing=D+0,5$ mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

Užitná délka L_1	164 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® Ø stopky D_s	63 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 120508 44-...
Počet břitů Z	1
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	41
Celková délka L	252 mm
Délka vyložení L_A	214 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D

Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239652 20IP
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600