

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC m7: 40mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 235505 40     |
| GTIN           | 4047109026865 |
| Třída artiklu  | 24P           |

**Popis****Provedení:****Se stopkou ABS®.****Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

**Upozornění:**Použití pouze při **stabilních** poměrech stroje.**Osově přesazené vrtání do  $V_{max} = 0,25$  mm**, např. s upínači s excentrickým přestavením č. 239010 - 239012.Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + +0,5$  mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

**Technický popis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| ABS® Ø stopky $D_s$                          | 50 mm                |
| Užitná délka $L_1$                           | 120 mm               |
| Počet břitů Z                                | 1                    |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky         | SOEX 120508 44-..    |
| Řada   | KUB Quatron®         |

|   |   |
|---|---|
| Jmenovitý Ø D                                       | 40  |
| Celková délka L                                     | 201 mm  |
| Délka vyložení L <sub>A</sub>                       | 170 mm  |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D   |
| Stopka  | ABS   |
| Otočení vrtáku                                      | Středicí vrtání                               |
| Otočení vrtáku                                      | Provrtat                                      |
| Otočení vrtáku                                      | Příčné vrtání                                 |
| Otočení vrtáku                                      | Vrtání paketů                                 |
| Otočení vrtáku                                      | Vrtání s přesazením                           |
| Otočení vrtáku                                      | Šikmý výstup                                  |
| Otočení vrtáku                                      | šikmo navrtat                                 |
| Otočení vrtáku                                      | Vypouklé                                      |
| Vnitřní chlazení                                    | ano   |
| Druh produktu                                       | Vrták s vyměnitelnými<br>břitovými destičkami |

## Příslušenství

|   |             |
|---|-------------|
| Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů<br>Celková délka 50 mm                         | 659874 50   |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné<br>čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP   | 239652 20IP |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné<br>čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659957 1600 |