



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC m7: 32mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 235507 32 |
| GTIN | 4047109097421 |
| Třída artiklu | 24P |

Popis

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Upozornění:

Používat pouze při **stabilních** poměrech stroje. **Osově přesazené vrtání do $V_{max.} = 0,25$ mm**, např. s excentrickým upínačem č. 239010 – 239012. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|---|-----------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 090408 32-... |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| ABS® Ø stopky D_s | 63 mm |
| Počet břitů Z | 1 |
| Užitná délka L_1 | 128 mm |
| Řada | KUB Quatron® |
| Jmenovitý Ø D | 32 |
| Celková délka L | 206 mm |
| Délka vyložení L_A | 168 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D |

| | |
|------------------|---|
| Stopka | ABS |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus®10dílná Pohon 15IP1 | 239652 15IP1 |