



Stereomikroskop s osvětlovacím stativem LED3000, Typ: CAM



Údaje o objednávce

Artikové číslo	491786 CAM
GTIN	
Třída artiklu	49B

Popis

Provedení:

Stereomikroskop Greenough pro ergonomickou práci se zoomováním 9:1

- Patentovaná technologie FusionsOptics™ pro hloubkově ostrý a detailní obraz.
- Pracovní vzdálenost 122 mm pro pohodlnou práci pod mikroskopem.
- Integrované zacvakávací dorazy 10×, 20×, 30×, 40× a 50× u verze Ivesta 3 a Ivesta 3 (C-Mount).
- Achromaticky korigovaná optika.
- Osvětlovací stativ LED3000 včetně portu USB2. Kruhové osvětlení LED3000 vytváří světlé a rovnoměrné osvětlení vzorku konstantní barevné teploty s velkým zorným polem.
- Čtyři dostupné volby osvětlení (půlkruh nebo čtvrtkruhy) pro různé kontrasty.
- Pohodlná práce pod mikroskopem, dokonce i s nástroji, díky velké pracovní vzdálenosti.

S integrovanou kamerou 12 MP CMOS, 60 fps, přípojka HDMI, 4× USB-A, řízení pomocí softwaru Enersight.

Rozsah dodávky:

Včetně napájecího kabelu a krytu proti prachu, bez monitoru.

Technický popis

Rozsah zorného pole	35 stupeň
Hloubka ostrosti	13,7 mm
Pracovní vzdálenost	122 mm
Teplota barev osvětlení	6500 K

Ø zorné pole	37,7 mm
Zvětšení (xnásobné)	6,1 - 55
Optický systém	Technologie Greenough FusionsOptics™
Zoom	9 : 1
Jas osvětlení	15500 lx
Osvětlení	Leica LED3000
Druh produktu	Stereomikroskop