



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC m7: 34mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	235507 34
GTIN	4047109098503
Třída artiklu	24P

Popis

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Upozornění:

Používat pouze při **stabilních** poměrech stroje. **Osově přesazené vrtání do $V_{max.} = 0,25 \text{ mm}$** , např. s excentrickým upínačem č. 239010 – 239012. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 120508 44-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® Ø stopky D_s	63 mm
Počet břitů Z	1
Užitná délka L_1	136 mm
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	34
Celková délka L	214 mm
Délka vyložení L_A	176 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D

Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239652 20IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600