

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC m7: 35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235507 35
GTIN	4047109098510
Třída artiklu	24P

**Popis****Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

**Upozornění:**

Používat pouze při **stabilních** poměrech stroje. **Osově přesazené vrtání do  $V_{max.} = 0,25$  mm**, např. s excentrickým upínačem č. 239010 – 239012. Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing=D+0,5$  mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 120508 44-...
ABS® Ø stopky $D_s$	63 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Užitná délka $L_1$	140 mm
Počet břitů Z	1
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	35
Celková délka L	218 mm
Délka vyložení $L_A$	180 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D

Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239652 20IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600