

**Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK8425, Označení typ W83: 13-010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236520 13-010
GTIN	4047109103399
Třída artiklu	24Q

Popis**Provedení:**

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Typ: Uni

ISO kód vyměnitelná břitová destička: SOEX 050204

Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,12 mm/ot,

Technický popis

Označení	13-010
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SOEX 050204
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při obvodovém frézování	0,67 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky	0,67 mm
Série	KUB Quatron®

Počet výměn/řezání	4
Druh	BK8425
Typ	Uni
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání