

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250020 20/12
GTIN	4045197650054
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 2
Velikost stopky	20 mm
Lomená páka	259015 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Šroubek klínku	259018 2
Velikost destiček	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
ISO kód držáku	PCBNR/L 2020K12
Funkční šířka L ₄	25 mm
Délka hlavy L ₁	28 mm
Podložka	259031 2
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Lomená páka Typ 2	259015 2
Podložka Typ 2	259031 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2