

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Třída artiklu	21T

Popis

Provedení:

Vrtací tyče PCLNR 95° pro vyměnitelné břitové destičky CN.

Technický popis

Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení L ₃	27 mm
Šroubek klínku	259018 11
Sada pružinových kolíků	259047 4
ISO kód držáku	A40T PCLNR/L16
Podložka	259031 35
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Sada pružin	259044 6
Ø minimálního předvrtání D _{min}	50 mm
Lomená páka	259015 12
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L ₂	38,5 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	40 mm

Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Lomená páka Typ 12	259015 12
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Podložka Typ 35	259031 35
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500