

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250021 25/12
GTIN	4045197650085
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	32 mm
Lomená páka	259015 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
ISO kód držáku	PCBNR/L 2525M12
Šroubek klínu	259018 2
Délka hlavy L ₁	33 mm
Podložka	259031 2
Velikost destiček	12 mm
Velikost stopky	25 mm
Sada pružin	259044 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 2	259031 2
Lomená páka Typ 2	259015 2