

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250025 25/12
GTIN	4045197650160
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 2
Velikost stopky	25 mm
Lomená páka	259015 2
Funkční šířka L ₄	32 mm
Podložka	259031 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Délka hlavy L ₁	33 mm
ISO kód držáku	PCSNR/L 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Velikost destiček	12 mm
Šroubek klínku	259018 2
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 2	259031 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Lomená páka Typ 2	259015 2