

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 50/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Třída artiklu	21T

Popis

Provedení:

Vrtací tyče PCLNR 95° pro vyměnitelné břitové destičky CN.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
ISO kód držáku	A50U PCLNR/L16
Ø minimálního předvrtání D_{min}	63 mm
Středové přesazení L_3	35 mm
Velikost destiček	16 mm
Sada pružinových kolíků	259047 4
Sada pružin	259044 6
Podložka	259031 35
Šroubek klínku	259018 11
Lomená páka	259015 12
Celková délka L	350 mm
Upínací výška L_2	48 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	50 mm

Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Lomená páka Typ 12	259015 12
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 35	259031 35
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500