

Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250050 HB7020
GTIN	4045197699213
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 09T304 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Lamač třísek	SS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 09T304
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení