


**Garant****CNMG 120404, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250058 HB7020
GTIN	4045197699220
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120404 HB7020 Druh: HB7020  
Lamač třísek: SS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 400 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení