

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroubek klínku	259018 9
Středové přesazení L ₃	13 mm
ISO kód držáku	A20Q PCLNR/L09
Ø minimálního předvrtání D _{min}	25 mm
Velikost destiček	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Lomená páka	259015 11
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L ₂	18 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Šroubek klínku Typ 10	259018 10
Lomená páka Typ 11	259015 11
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500