

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250023 20/12
GTIN	4045197650115
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Lomená páka	259015 2
Sada pružin	259044 2
Velikost stopky	20 mm
Podložka	259031 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
ISO kód držáku	PCKNR/L 2020K12
Velikost destiček	12 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Šroubek klínu	259018 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Lomená páka Typ 2	259015 2
Podložka Typ 2	259031 2
Šroubek klínu Typ 2	259018 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2