

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 20/09mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Třída artiklu	21T

Popis

Provedení:

Vrtací tyče PCLNR 95° pro vyměnitelné břitové destičky CN.

Technický popis

Lomená páka	259015 11
Velikost destiček	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
ISO kód držáku	A20Q PCLNR/L09
Šroubek klínu	259018 9
Středové přesazení L ₃	13 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	25 mm
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L ₂	18 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Lomená páka Typ 11	259015 11
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Šroubek klínu Typ 10	259018 10
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500