

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250023 25/12
GTIN	4045197650122
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
ISO kód držáku	PCKNR/L 2525M12
Velikost destiček	12 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Sada pružin	259044 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost stopky	25 mm
Lomená páka	259015 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Šroubek klínu	259018 2
Podložka	259031 2
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2