

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	33 mm
ISO kód držáku	PCLNR/L 2525M16
Sada pružin	259044 6
Lomená páka	259015 12
Velikost stopky	25 mm
Podložka	259031 35
Šroubek klínku	259018 11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost destiček	16 mm
Sada pružinových kolíků	259047 4
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 35	259031 35
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Lomená páka Typ 12	259015 12
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Šroubek klínku Typ 11	259018 11