

Garant**Upínací trny pro vrtáky do plného, PSC 40 krátký, Pro stopku Ø DS: 20mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	308583 20
GTIN	4067263141112
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení v plném vrtáku je posunuta o 0,4 mm.
- Při utahování se zvětšuje zvětšený dosedací Ø upínán vůči dosedací ploše.
- Lepší opření kterého takto dosáhneme umožňuje vyšší posuv.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti díky 3 µm rovinně broušené dosedací ploše.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného, normovaných podle DIN 6595, část 1.

Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885; nástrčný klíč č. 309893.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	60 mm
Vnější Ø D	40 mm
Upnutí	PSC 40 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn