

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 25/09mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Třída artiklu	21T

## Popis

**Provedení:**

Vrtací tyče PCLNR 95° pro vyměnitelné břitové destičky CN.

## Technický popis

Šroubek klínku	259018 12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32 mm
Sada pružin	259044 4
Sada pružinových kolíků	259047 2
Podložka	259031 27
Středové přesazení $L_3$	17 mm
Lomená páka	259015 10
ISO kód držáku	A25R PCLNR/L09
Velikost destiček	9 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	23 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm

Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Šroubek klínku Typ 12	259018 12
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Lomená páka Typ 11	259015 11
Podložka Typ 27	259031 27
Sada pružin 10dílná Typ 4	259044 4
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500