

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	40 mm
Podložka	259031 35
Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm
Velikost stopky	32 mm
Sada pružin	259044 6
Lomená páka	259015 12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
ISO kód držáku	PCLNR/L 3232P16
Šroubek klínku	259018 11
Sada pružinových kolíků	259047 4
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Lomená páka Typ 12	259015 12
Podložka Typ 35	259031 35
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4