

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Třída artiklu	21T

## Popis

**Provedení:**

Vrtací tyče PCLNR 95° pro vyměnitelné břitové destičky CN.

## Technický popis

Podložka	259031 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Lomená páka	259015 2
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32 mm
ISO kód držáku	A25R PCLNR/L12
Šroubek klínu	259018 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Sada pružin	259044 2
Velikost destiček	12 mm
Středové přesazení $L_3$	17 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	24 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm

Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 2	259031 2
Šroubek klínku Typ 8	259018 8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500