

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 32/12mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Třída artiklu	21T

Popis

Provedení:

Vrtací tyče PCLNR 95° pro vyměnitelné břitové destičky CN.

Technický popis

Sada pružinových kolíků	259047 2
Sada pružin	259044 2
Středové přesazení L ₃	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Lomená páka	259015 2
Velikost destiček	12 mm
Šroubek klínu	259018 2
ISO kód držáku	A32S PCLNR/L12
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
Podložka	259031 2
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L ₂	31 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	32 mm

Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 2	259031 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500