

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 50/12mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	12 mm
Šroubek klínku	259018 2
ISO kód držáku	A50U PCLNR/L12
Lomená páka	259015 2
Sada pružin	259044 2
Podložka	259031 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Ø minimálního předvrtání D_{min}	63 mm
Středové přesazení L_3	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Celková délka L	350 mm
Upínací výška L_2	48 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	50 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Podložka Typ 2	259031 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500