

 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK8430, Označení typ W83: 18-030****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236535 18-030
GTIN	4047109199859
Třída artiklu	24Q

**Popis****Provedení:**

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

**Upozornění:**

**Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Při použití s KUB Quatron® 235500 – 235505 snížit hodnoty posuvu na polovinu.

Typ: ST1400

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: SOEX 060306

Posuv  $f$  v oceli  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,16 mm/ot,

**Technický popis**

Označení	18-030
Posuv $f$ v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 060306
Počet výměn/řezání	4
Typ	BK8430

Typ	ST1400
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	160 m/min	M
mokrý max.	vhodný		