

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 40/12mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Třída artiklu	21T

## Popis

**Provedení:**

Vrtací tyče PCLNR 95° pro vyměnitelné břitové destičky CN.

## Technický popis

ISO kód držáku	A40T PCLNR/L12
Sada pružin	259044 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Velikost destiček	12 mm
Šroubek klínu	259018 2
Podložka	259031 2
Středové přesazení L <sub>3</sub>	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Lomená páka	259015 2
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	50 mm
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	38,5 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm

Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500