

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A40T PCLNR/L16
Sada pružinových kolíků	259047 4
Podložka	259031 35
Středové přesazení L ₃	27 mm
Velikost destiček	16 mm
Lomená páka	259015 12
Ø minimálního předvrtání D _{min}	50 mm
Šroubek klínku	259018 11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Sada pružin	259044 6
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L ₂	38,5 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Podložka Typ 35	259031 35
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Lomená páka Typ 12	259015 12
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500